

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	AH25R SVUCR/L16
Koplengte L ₁	25,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Minimale voorboor-Ø D _{min}	31,5 mm
Middenverplaatsing L ₃	17 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500