

**Garant****Whistle-Notch-opname Vorm ADB, SK 40 kort, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300430 16
GTIN	4045197284457
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met aanslagschroef. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Met RFID/Balluffchip-boring.

**Voordeel:**

Het gereedschap wordt aan de zijkant met de spanschroef vastgeklemd en van achteren met de aanslagschroef ondersteund. Daardoor spelingvrije spanning en trillingsarm draaien.

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht **en schuin spanvlak** (2°) volgens DIN 1835 E en DIN 6535 HE.

- **Het lengteverlies door naslijpen aan de kopse kant van de boren kan met behulp van axiale lengteverstelling in de gereedschapsopname worden gecorrigeerd.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	63 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16