



## Oogbout, Schroefdraad-Ø: M48



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M48
GTIN	2050001758057
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

**Opmerking:**

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

### Technische beschrijving

Totale hoogte F	168 mm
Gewicht	6,2 kg
Draadlengte moer E	35 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	100 mm
Binnen-Ø ring A	90 mm
Schroefdraad-Ø	M48
Buiten-Ø ring B	166 mm

## Gegevensblad

Draadlengte	68 mm
Maat D	38 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	32 t
Producttype	Ringschroef