

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	11 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	21 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Koplengte L_1	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	AH16Q SVUCR/L11
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500