

**Garant****Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SVVCN 1212F11
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Totale lengte L neutrale houders	80 mm
Schachtgrootte	12 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	18 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	72,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500