

**Garant**
**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	25 mm
ISO-code houder	AH20R SVUCR/L11
Koplengte $L_1$	24 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	18 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500