

**Garant****Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 22
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	8 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SVVCN 1616H11
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	25 mm
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L neutrale houders	100 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	72,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500