

**Garant**

**eco-Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik Insteek D1 / D2: 140/230mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	273891 140/230
GTIN	4045197516770
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

### Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. **273840 – 273851**.

### Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

### Opmerking:

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

Inwendige koeling: ja

Steekbreedte w: 3 mm

maximale snijdiepte  $t_{max}$ : 13 mm

Spanschroef: 279815 9

## Technische beschrijving

minimale 1e insteek-Ø $D_1$	140 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	13 mm
maximale 1e insteek-Ø $D_2$	230 mm
Serie	Eco
Spanschroef	279815 9

Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder

---

## Accessoires

Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9