

WEKEM®**Hogetemperatuur-siliconenpatroon, 310 ml, Kleur: BLACK****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083495 BLACK
GTIN	4260205360316
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Siliconenpatronen voor het afdichten, verlijmen, verzegelen en voor het compenseren van tolerantie- en temperatuurverschillen.

Voor verwarmingsketels, airconditioners, drogers; ook ideaal geschikt als vervormbare afdichting van motoren, transmissies, enz. **Neutraal bindend**, zeer elastisch, hittebestendig tot 250 °C.

Toepassing:

Afdichting van motorbehuizingen, transmissie-, ventiel- en behuizingsdeksels, oliebakken, oliepompen, waterpompen, verwarmingsinstallaties, industriële ovens en tegelkachels, uitlaatgaskanalen, klimaatregelingsapparaten, accuboxen en schijnwerpers.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	HT-siliconen presspack
Kleur	zwart
Opslagtemperatuur	5 - 25 °C
Chemische basis	Siliconen
Handvastheid na	15 min

Verwerkingstemperatuur	5 - 35 °C
Volledig uitgehard na	1440 min
Dynamische viscositeit	70000 mPas
Rekbaarheid	450 %
geschikt voor materiaal	Keramik
geschikt voor materiaal	Edelstaal
geschikt voor materiaal	Glas
geschikt voor materiaal	Aluminium
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Vlampunt	100 °C
Vorm	pasteus
Inhoud	310 ml
Eigenschap	oliebestendig
Eigenschap	weerbestendig
Eigenschap	duurzaam elastisch
Eigenschap	vetbestendig
Hardheid volgens Shore A	20
Dichtheid	1,03 g/cm ³
Temperatuur toepassingsgebied	-50 - 250 °C
Productnaamattribuut	310 ml
Producttype	Afdichtmassa

Accessoires

Volledig ommantelde patroonpistolen, assortiment,4-delig Type	083502
Patroonpistool12:1 Type	083501
Perslucht-patroonpistool	083507
Patroonpistool	083500

