

Garant**Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁ neutrale houders	31 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SVVCN 2020K11
Wisselplaatschroevenset	269028 22
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Functiebreedte L ₄ neutrale houders	10 mm
Totale lengte L neutrale houders	125 mm
Schachtgrootte	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	72,5 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500