

LOCTITE**Opvulmiddel, 50 ml, Producent-ID: 638**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083341 638
GTIN	4058093008966
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Zeer bestand bij dynamische, axiale en radiale belastingen.

Opmerking:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 638
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Handvastheid na	15 min
Inhoud	50 ml

Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Minimaal losbreekmoment	57 Nm
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
maximale spleetmaat	0,25 mm
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor toepassingsgebied	Spelings- of perszittingsverbinding
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingmiddel
Dynamische viscositeit	2000 - 3000 mPas
Chemische basis	Urethaan-methacrylaat
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Kleur	groen
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-75 - 180 °C
Vlampunt	93,3 °C
Sterkteklasse	Zeer sterk
Demontage	alleen door verwarmen
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Opvulmiddel

Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt voor flacongrootte 50 ml

083344 50