

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	28 mm
ISO-code houder	AH25R SVJCR/L16
Koplengte L_1	44 mm
Middenverplaatsing L_3	3,5 mm
Halsbreedte L_4	14,5 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500