

**Garant****Weldonhouder Vorm AD, SK 40 ultrakort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300410 20
GTIN	4045197284358
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bevestigingsschroef in meeneemgroef.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Norm:**

Ähnlich DIN 69871.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308830, reserveschroef nr. 309901.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte A-maat	40 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Opname	SK 40 ultrakort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
	308806 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Spanschroef voor Weldonopname ultrakort Voor klauwplaat span-Ø D1 20 mm

309901 20

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40