

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Halsbreedte L ₄	16,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Koplengte L ₁	44 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	28 mm
ISO-code houder	A25R SVJCR/L16
Middenverplaatsing L ₃	4,6 mm
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	24 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500