

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
ISO-code houder	A20Q SVJCR/L11
Minimale voorboor-Ø D_{min}	24 mm
Koplengte L_1	38 mm
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L_3	2 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Halsbreedte L_4	11 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	19 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500