

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261331 16/11
GTIN	4045197653987
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	AH16M SVJCR/L11
Middenverplaatsing L_3	4,6 mm
Halsbreedte L_4	11,6 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	22 mm
Koplengte L_1	30 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500