

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261345 16/11 |
| GTIN | 4045197656179 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 21 mm |
| Koplengte L_1 | 16,5 mm |
| ISO-code houder | A16Q SVQCR/L11 |
| Middenverplaatsing L_3 | 11 mm |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| geschikte wisselplaat | VC.. 1103.. |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Spanhoogte L_2 | 15,5 mm |
| Instelhoek κ | 107,5 graden |
| Schacht-Ø D_s | 16 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 3xD |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Wisselplaatschroevenset Type 7 | 269028 7 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |