

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Halsbreedte $L_4$	9,5 mm
Koplengte $L_1$	30 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	22 mm
ISO-code houder	A16M SVJCR/L11
Middenverplaatsing $L_3$	2 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Instelhoek $\kappa$	142 graden
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500