

3M**Tweecomponenten-lijm, Producent-ID: DP490****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:
taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur. Voor het verlijmen van metalen, harde kunststoffen, hout en vezelcomposiet.

Toepassing:
Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN3 en mengbuisjes nr. 083383 gr. MIXER gebruiken.

Technische beschrijving

Treksterkte	31 N/mm ²
Fabrikantnummer	DP490
Dynamische viscositeit	52 mPas
Kleur	zwart
Chemische basis	Epoxyhars
Opslagtemperatuur	15 °C

UN-nummer	UN3263
Houdbaarheid vanaf productiedatum	15 maand
Klasse gevaarlijke stoffen	8
Temperatuur toepassingsgebied	-55 °C
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	hout
Trekvastheid	0,06 N/mm ²
Vorm	vast
Verwerkingstemperatuur	20 °C
Eigenschap	weerbestendig
Eigenschap	waterbestendig
Eigenschap	taai-elastisch
Inhoud	50 g
Volledig uitgehard na	4 - 6 min
Handvastheid na	240 - 360 min
maximale spleetmaat	0,15 mm
bestand tegen stoten en trillingen	ja
Overlappingssterkte	31 N/mm ²
Producttype	Tweecomponenten-lijm

Accessoires

Accessoire voor 2-componentenlijm Uitvoering KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Tweecomponenten-mengnippelSet 36-delig Uitvoering MIXER	083383 MIXER
Handdoseerpistool Uitvoering PISTOLE	083373 PISTOLE