

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Halsbreedte L_4	16,5 mm
Middenverplaatsing L_3	4,6 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	28 mm
ISO-code houder	A25R SVJCR/L16
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L_1	44 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	142 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500