

**Garant****Volprofielplaat 55° buiten rechts, HB7125, Aantal gangen / inch: 19****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 270803 19     |
| GTIN          | 4045197463098 |
| Artikelklasse | 21J           |

**Technische beschrijving**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Aantal gangen/inch       | 19         |
| Snijmateriaal            | HM         |
| Inzetsoort               | rechts     |
| Binnen-/buitentoepassing | buiten     |
| Wisselplaatprofiel       | Volprofiel |
| Soort                    | HB7125     |
| Draadsoort               | BSW        |
| Draadsoort               | BSW-LH     |
| Draadsoort               | BSP        |
| Draadsoort               | G          |
| Draadsoort               | G-LH       |
| Draadsoort               | BSP-LH     |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Flankhoek       | 55 graden                         |
| Dikte           | 3,6 mm                            |
| Plaatafmeting L | 16 mm                             |
| Producttype     | Wisselplaat voor het draadsnijden |

## Gebruikersgegevens

|                             | Geschiktheid | $V_c$     | ISO-code |
|-----------------------------|--------------|-----------|----------|
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt     | 120 m/min | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt     | 120 m/min | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt     | 60 m/min  | S        |
| Continu                     | geschikt     |           |          |
| Onregelmatig                | geschikt     |           |          |
| Onderbroken                 | geschikt     |           |          |
| nat maximaal                | geschikt     |           |          |