

LOCTITE.**Secondelijm, 20 g, Producent-ID: 480**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083352 480
GTIN	4100630166131
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Toepassing:

Zwarte, slagvaste secondelijm voor het verlijmen van metaal resp. **metaal / rubber**. Uitstekend bestand tegen afschuif- en stootbelasting, ook bij vocht.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 480
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Handvastheid na	60 - 120 s
Treksterkte	22 - 30 N/mm ²
Dynamische viscositeit	100 - 200 mPas

Opslagtemperatuur	2 - 8 °C
Dichtheid	1,05 g/cm ³
Houdbaarheid vanaf productiedatum	17 maand
Temperatuur toepassingsgebied	-40 - 100 °C
Klasse gevaarlijke stoffen	9
Eigenschap	vochtbestendig
Eigenschap	stootvast
Eigenschap	slagvast
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Glas
geschikt voor materiaal	Elastomeer
Vorm	vloeibaar
Kleur	zwart
Chemische basis	Ethyl-cyanoacrylaat
Inhoud	20 ml
maximale spleetmaat	0,15 mm
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm