

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Artikelklasse	21T

## Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	43 mm
ISO-code houder	A25R SVQCR/L16
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	17 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	23 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500