

**Garant****Volprofielplaat 60° binnen rechts, HB7010, Oplopend met: 4,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270762 4,5
GTIN	4045197410245
Artikelklasse	21J

**Omschrijving****Uitvoering:****Volprofielplaat 60°** voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	4,5 mm
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Inzetsoort	rechts
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HB7010
Tolerantieklasse	DIN 13 6H
Draadsoort	M
Draadsoort	MF
Draadsoort	M-LH

Draadsoort	MF-LH
Flankhoek	60 graden
Dikte	4,76 mm
Plaatafmeting L	22 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		