

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 261345 32/16 |
| GTIN | 4045197656193 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Onderlegplaatschroef | 269013 2 |
| Plaatafmeting | 16 mm |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 40 mm |
| geschikte wisselplaat | VC.. 1604.. |
| ISO-code houder | A32S SVQCR/L16 |
| Middenverplaatsing L_3 | 22 mm |
| Koplengte L_1 | 33,5 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 2 |
| Onderlegplaat | 269005 8 |
| Totale lengte L | 250 mm |
| Spanhoogte L_2 | 31 mm |
| Instelhoek κ | 107,5 graden |
| Schacht-Ø D_s | 32 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 3xD |
| Inwendige koeling | ja |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15 | 674248 TX15 |
| Wisselplaatschroevenset Type 2 | 269028 2 |
| Onderlegplaat Type 8 | 269005 8 |
| Schroef voor onderlegplaat Type 2 | 269013 2 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |