

Garant**Whistle-Notch-opname Vorm ADB, SK 50 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300450 25
GTIN	4045197284600
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met aanslagschroef. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Met RFID/Balluffchip-boring.

Voordeel:

Het gereedschap wordt aan de zijkant met de spanschroef vastgeklemd en van achteren met de aanslagschroef ondersteund. Daardoor spelingvrije spanning en trillingsarm draaien.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht **en schuin spanvlak** (2°) volgens DIN 1835 E en DIN 6535 HE.

- **Het lengteverlies door naslijpen aan de kopse kant van de boren kan met behulp van axiale lengteverstelling in de gereedschapsopname worden gecorrigeerd.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	25 mm
Reservespanschroef nr. 309900	25
Buiten-Ø D	65 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm	309900 25