

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261345 40/16
GTIN	4045197656209
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaatschroef	269013 2
Onderlegplaat	269005 8
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
ISO-code houder	A40T SVQCR/L16
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	27 mm
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	39 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500