

Garant**Whistle-Notch-opname Vorm ADB, SK 40 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300430 25
GTIN	4045197284488
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met aanslagschroef. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Met RFID/Balluffchip-boring.

Voordeel:

Het gereedschap wordt aan de zijkant met de spanschroef vastgeklemd en van achteren met de aanslagschroef ondersteund. Daardoor spelingvrije spanning en trillingsarm draaien.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht **en schuin spanvlak** (2°) volgens DIN 1835 E en DIN 6535 HE.

- **Het lengteverlies door naslijpen aan de kopse kant van de boren kan met behulp van axiale lengteverstelling in de gereedschapsopname worden gecorrigeerd.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D ₁	25 mm
Reservespanschroef nr. 309900	25
Buiten-Ø D	65 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrebout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Spansleutel voor aantreboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
AantreboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrebout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrebout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm	309900 25