

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L ₁	16,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	21 mm
ISO-code houder	A16Q SVUCR/L11
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L ₂	15,5 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500