

Garant**Whistle-Notch-opname Vorm ADB, SK 40 kort, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300430 32
GTIN	4045197284495
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met aanslagschroef. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Met RFID/Balluffchip-boring.

Voordeel:

Het gereedschap wordt aan de zijkant met de spanschroef vastgeklemd en van achteren met de aanslagschroef ondersteund. Daardoor spelingvrije spanning en trillingsarm draaien.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht **en schuin spanvlak** (2°) volgens DIN 1835 E en DIN 6535 HE.

- **Het lengteverlies door naslijpen aan de kopse kant van de boren kan met behulp van axiale lengteverstelling in de gereedschapsopname worden gecorrigeerd.**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	32 mm
Reservespanschroef nr. 309900	32
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 32 mm	309900 32