

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF**Draadinserts, set 100-delig, 1,5×D, Draadsoort / -grootte: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082818 M6
GTIN	4250361212079
Artikelklasse	04D

**Omschrijving****Uitvoering:**

metrische draadinserts van roestvrij, veerachtig gevormd edelstaaldraad. Winding na winding vrij doorlopend, de meenemertap wordt na het inbouwen op de kerf (gewenste breekplaats) gescheiden. Geoptimaliseerde uitvoering met nieuw invoergebied, dat het mogelijk maakt om de insert als een bout te plaatsen en erin te draaien.

hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van **edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving** in nauwe toleranties, **hoge oppervlaktekwaliteit** en **corrosie- en warmtebestendigheid**. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot **duurzame** schroefverbindingen van de beste kwaliteit **voor alle belastingen** (statisch, dynamisch) met een **ideale krachtoverbrenging**. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

**Functie:**

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Toepassing:**

voor een efficiënte **reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad** en als constructie-element voor **draadbepantsering** bij het gebruik van materialen met een geringe scharbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

**Opmerking:**

Zelfborgende inserts en andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

- **Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.**
- **Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.**

Setinhoud: 100

## Technische beschrijving

Draadsoort	M6
Setinhoud	100
Draadspeed	1
Productnaamattribuut	1,5×D
Draaddiepte max.	1,5×D
Producttype	Draadinzet

## Accessoires

Inbouwspindel Draadsoort / -grootte M6	082808 M6
--	-----------