

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261344 25/16
GTIN	4045197654137
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	31,5 mm
ISO-code houder	A25R SVQCR/L16
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Koplengte L_1	43 mm
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	107,5 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8	269028 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500