


Garant**Volprofielplaat 60° binnen rechts, HB7125, Oplopend met: 0,75mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	270759 0,75
GTIN	4045197453143
Artikelklasse	21J

Omschrijving

Uitvoering:**Volprofielplaat 60°** voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	0,75 mm
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Inzetsoort	rechts
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HB7125
Tolerantieklasse	DIN 13 6H
Draadsoort	M
Draadsoort	MF
Draadsoort	M-LH

Draadsoort	MF-LH
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		