



ER-spantanghouder Vorm AD, SK 30 kort, voor ER-spantang-maat: 16



Bestelgegevens

Bestelnummer	300465 16
GTIN	4045197674340
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Met Balluff-chip-boring.

HOLEX –

Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min⁻¹, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Afkoppellengte A-maat: 55 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 16

Reservemoer HOLEX nr. 309580: 16

Technische beschrijving

Reservemoer HOLEX nr. 309580	16
------------------------------	----

Voor ER-spantangen	16
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	16
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	SK 30 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309402 4

ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309372 4
Momentsleutelmet omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309402 9
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm met afdichting	309014
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309370 2
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 16	309612 16
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting en spuitnippels	309165
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309402 7
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2 mm	309445 2
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309371 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309445 4
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
	309445 2,8

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2,8 mm

ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantangenset HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting	309164
Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 16	309745 16
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spanmoer Voor ER 16	309580 16
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309012

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spanmoerHigh Speed Voor ER 16	309610 16
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantangenset HPmet afdichting (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-spanmoervoor HiRunER-spantanghouder Voor ER 16	309617 16
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309372 8
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7