

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261348 20/11
GTIN	4045197654151
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A20R SVUCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Koplengte L_1	20,5 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500