

**Garant****Whistle-Notch-opname Vorm ADB, SK 50 kort, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 300450 6      |
| GTIN          | 4045197284501 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met aanslagschroef. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Met RFID/Balluffchip-boring.

**Voordeel:**

Het gereedschap wordt aan de zijkant met de spanschroef vastgeklemd en van achteren met de aanslagschroef ondersteund. Daardoor spelingvrije spanning en trillingsarm draaien.

**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht **en schuin spanvlak** (2°) volgens DIN 1835 E en DIN 6535 HE.

- **Het lengteverlies door naslijpen aan de kopse kant van de boren kan met behulp van axiale lengteverstelling in de gereedschapsopname worden gecorrigeerd.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Reservespanschroef nr. 309900 | 6          |
| Afkoppellengte A-maat         | 63 mm      |
| Span-Ø D <sub>1</sub>         | 6 mm       |
| Buiten-Ø D                    | 25 mm      |
| Opname                        | SK 50 kort |
| Norm                          | DIN 6359   |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm                         | ISO 7388-1                        |
| Vorm                               | ADB                               |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 μm                            |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Producttype                        | Weldonhouder                      |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50 | 308820 50 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50   | 308660 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50   | 308765 50 |
| Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50   | 308640 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50                                | 308615 50 |
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50                                   | 308740 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50   | 308790 50 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50                            | 308830 50 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50                       | 308720 50 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50   | 308605 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50   | 308760 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50   | 308610 50 |
| Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50   | 308600 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50   | 308785 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50   | 308650 50 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50   | 308620 50 |

|   |           |
|---|-----------|
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308795 50 |
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 6 mm          | 309900 6  |