

**Garant**
**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	269005 8
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	40 mm
Onderlegplaatschroef	269013 2
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	A32S SVQCR/L16
Koplengte $L_1$	33,5 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Instelhoek $\kappa$	107,5 graden
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Onderlegplaat Type 8	269005 8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500