

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7020
GTIN	4045197699473
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7020 Soort: HB7020

Spaanbreker: SS

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mmVoeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm

Spaanbreker	SS
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien