


Garant**Volprofielplaat 60° binnen rechts, HB7020, Oplopend met: 1,25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270758 1,25
GTIN	4045197370297
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Uitvoering:****Volprofielplaat 60°** voor binnendraad volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6H.**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	1,25 mm
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HB7020
Tolerantieklasse	DIN 13 6H
Draadsoort	M
Draadsoort	MF
Draadsoort	M-LH

Draadsoort	MF-LH
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	120 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	120 m/min	N
Continu	beperkt geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		