

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengthe $L_1$	33,5 mm
ISO-code houder	A32S SVUCR/L16
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	40 mm
Onderlegplaat	269005 8
Onderlegplaatschroef	269013 2
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Onderlegplaat Type 8	269005 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500