


**Garant****Deelprofielplaat 60° binnen rechts, HB7010, Oplpend met: 1,75-3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270792 1,75-3
GTIN	4045197370457
Artikelklasse	21J

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Deelprofielplaat 60°** voor binnendraad.

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
maximale draadspoed	3 mm
Draadspoed	1,75 mm
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Wisselplaatprofiel	Deelprofiel
Soort	HB7010
Tolerantieklasse	DIN 13 6H
Draadsoort	M
Draadsoort	MF

Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF-LH
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		