

Garant**Volprofielplaat 55° buiten rechts, HB7020, Aantal gangen / inch: 19****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270802 19
GTIN	4045197370570
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Aantal gangen/inch	19
Snijmateriaal	HM
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HB7020
Draadsoort	BSW
Draadsoort	BSP
Draadsoort	BSW-LH
Draadsoort	G
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSP-LH

Flankhoek	55 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	120 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	120 m/min	N
Continu	beperkt geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		