

LOCTITE**Opvulmiddel, 50 ml, Producent-ID: 648**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083341 648
GTIN	5010266006659
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Universeel opvulmiddel, hoge temperatuurbestendigheid. Aangeraden voor lagers, assen enz.

Opmerking:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Fabrikantnummer	LOCTITE 648
Handvastheid na	10 min
Minimaal losbreekmoment	29 Nm

Dynamische viscositeit	450 - 550 mPas
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	olietolerant
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Inhoud	50 ml
geschikt voor toepassingsgebied	Spelings- of perszittingsverbinding
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Chemische basis	Urethaan-methacrylaat
Vorm	vloeibaar
maximale spleetmaat	0,15 mm
Kleur	groen
geschikt voor materiaal	Staal
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Vlampunt	93,3 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-75 - 180 °C
Volledig uitgehard na	3 h
Demontage	alleen door verwarmen
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Opvulmiddel

Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt voor flacongrootte 50 ml

083344 50