

LOCTITE.**Secondelijm, 20 g, Producent-ID: 496**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083352 496
GTIN	4100630496160
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Toepassing:

Universele secondelijm voor nagenoeg alle materialen. Uitstekend geschikt voor **metalen**. Ten opzichte van gr. 401 een iets hogere sterkte maar een geringere temperatuurstabiliteit.

Opmerking:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Treksterkte	20 - 30 N/mm ²
Handvastheid na	20 - 40 s
Fabrikantnummer	LOCTITE 496
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Dynamische viscositeit	125 mPas

Opslagtemperatuur	2 °C
Klasse gevaarlijke stoffen	9
Vorm	vloeibaar
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	Elastomeer
Chemische basis	Methyl-cyanoacrylaat
Dichtheid	1,09 g/cm ³
Temperatuur toepassingsgebied	-40 - 80 °C
Kleur	transparant
Houdbaarheid vanaf productiedatum	20 maand
Inhoud	20 ml
maximale spleetmaat	15 mm
Productnaamattribuut	20 g
Producttype	Secondenlijm