

Garant**VC.T 160404, Soort: CB7010**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 CB7010 Soort: CB7010
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 240 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	70 - 180 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	continu

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 240 m/min
Neventoepassing	M
Spaanbreker	SM
Soort	CB7010
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien