



Oogbout, Schroefdraad-Ø: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M10
GTIN	2050001758019
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Opmerking:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Buiten-Ø ring B	45 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	25 mm
Totale hoogte F	45 mm
Binnen-Ø ring A	25 mm
Draadlengte moer E	10 mm
Schroefdraad-Ø	M10
Gewicht	0,11 kg

Gegevensblad

Draadlengte	17 mm
Maat D	10 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	1 t
Producttype	Ringschroef