

Garant**ER-spantanghouder Vorm ADB, SK 40 A = 200, voor ER-spantang-maat: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300545 32
GTIN	4045197284822
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

GARANT –

- **Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Precisiespanmoer GARANT uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min⁻¹) en gecoat, daardoor hoge spankracht en geringe slijtage.**
- **Doorgang opgeboord.**

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 2 - 20 mm

Afkoppellengte A-maat: 200 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 32

Reservemoer HOLEX nr. 309580: 32

Technische beschrijving

Reservemoer HOLEX nr. 309580	32
Voor ER-spantangen	32
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Spanbereik	2 - 20 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	32
Buiten-Ø D	50 mm
Span-Ø D ₁	2-20 mm
Opname	SK 40 A = 200
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309001 11
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309416 11
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309418 8
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309418 14
	309416 16

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm 308986 18

ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm 308981 7

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm 309002 6

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm 309418 16

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 308620 40

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 308802 40

ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm 308981 16

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm 309416 6

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm 309416 7

ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm 308981 11

ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm 308981 13

ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm 309000 3

ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm 308981 18

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm 309448 8

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 308765 40

ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm 309280

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm 309001 6

ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm 309000 5

ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm 309000 4

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm 309001 9

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40 308605 40

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm 308986 10

ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309418 11
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309414 6
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309448 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308986 12
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 14 mm	309448 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309416 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308981 17
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 7 mm	309448 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308986 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309000 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spanmoer Voor ER 32	309580 32
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309448 6
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309002 4

ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308981 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309002 7
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309418 10
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm met afdichting	309284
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309416 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309001 18
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 15 mm	309002 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308986 5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 19 mm	309002 19
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	309001 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309000 7
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spanmoer High Speed Voor ER 40	309610 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309414 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308981 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309001 7

ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308981 10
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309414 16
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 12 mm	309448 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309414 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308986 13
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309432 6
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309001 20
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 20 mm	309002 20
ER-spanmoer Voor ER 40	309580 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309001 10
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309002 11
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309448 4
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 32	309617 32
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308986 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308981 8
	309002 16

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm

ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309000 17
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 32	309612 32
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308986 20
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309414 18
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309414 7
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 40	309612 40
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309418 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308981 14
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309432 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309001 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308986 11
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 11 mm	309448 11
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308986 7
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 13 mm	309002 13

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 17 mm	309001 17
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309418 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309414 11
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309418 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308986 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 18 mm	309418 18
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	309002 3
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 9 mm	309448 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309416 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309414 10

ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308981 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309000 10
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308981 19
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	309001 13
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm	309024
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm met afdichting en spuitnippels	309285
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308986 15
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32	309680 32
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309001 8
ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 40	309617 40
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 20 mm	309418 20
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309414 9
	309448 10

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
ER-spanmoer High Speed Voor ER 32	309610 32
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308981 4
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308986 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309414 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309416 20
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309416 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309002 12
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309416 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309416 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309414 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 19 mm	309001 19
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309418 7

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spantangenset 8-delig, 4–16, 20 mm met afdichting	309026
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309001 12