

**Ringmoer, Schroefdraad-Ø: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086477 M8
GTIN	2050001758118
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Opmerking:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Totale hoogte F	45 mm
Gewicht	0,09 kg
Draadlengte moer E	10 mm
Buiten-Ø ring B	45 mm
Schroefdraad-Ø	M8
Binnen-Ø ring A	25 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	25 mm

Gegevensblad

Maat D	10 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	0,8 t
Producttype	Ringschroef