

Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	16
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span- \varnothing d 7 mm	308920 7
ER-spantang Nominale span- \varnothing d 1 mm	308920 1
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span- \varnothing d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spantang Nominale span- \varnothing d 10 mm	308920 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span- \varnothing d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spantang Nominale span- \varnothing d 3 mm	308920 3
ER-spantang Nominale span- \varnothing d 2 mm	308920 2
ER-spantang Nominale span- \varnothing d 6 mm	308920 6
ER-spantang Nominale span- \varnothing d 8 mm	308920 8
ER-spantang Nominale span- \varnothing d 5 mm	308920 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span- \varnothing d 6 mm	309425 6
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span- \varnothing d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160
ER-spantang Nominale span- \varnothing d 4 mm	308920 4

ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantanghouderVorm ADB voor ER-spantang-maat 16	300470 16