

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261458 HB7310
GTIN	4045197671868
Artikelklasse	21G

Omschrijving

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snedecondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	AM
Hoofdtoepassing	N
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	VCGT 160404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien